

KombiSIGN 50 / Bulb

## Lampe à incandescence 5W BA15D 30V



N° de l'article: 955.840.32

### DONNÉES MÉCANIQUES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hauteur              | 42 mm   |
| Diamètre             | 16 mm   |
| Couleur du boîtier   | Argenté |
| Poids avec emballage | 8 g     |
| Poids du produit     | 5 g     |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Alimentation de fonctionnement | 30V      |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%  |
| Alimentation nominale          | 24 VDC   |
| Courant nominal de service     | 167 mA   |
| Courant d'appel nominal        | 1.670 mA |
| Source lumineuse de puissance  | 5 W      |

### DONNÉES OPTIQUES

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Socle de la source d'éclair | BA15d |
|-----------------------------|-------|

### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Conformité CE                | Non                            |
| Conforme avec Directive RoHS | Conforme limitation substances |
| WEEE                         | Non                            |
| Conformité Directive ATEX    | Non                            |
| Conformité CCC               | Non                            |
| Conformité UL                | Non                            |
| Conformité FCC               | Non                            |
| Conformité IC                | Non                            |
| Certificat EAC disponible    | Non                            |
| Conformité AS-I              | Non                            |
| Approbation de l'OACI        | Non                            |
| Conformité DNV               | Non                            |
| Conformité RoHS CN           | Non                            |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.